

PROGRESIV

# VARIA 4K



### Ciljna grupa

Iskusni poznavaoци progresivnih sočiva. Starosna dob 45+.

### Tehnologija

IOT Camber Steady Plus Progressive

### Način izrade

Obostrana progresivna geometrija.

### Poručivanje dioptrija

1/4, 1/8, 1/100

### Individualni parametri

IPD, PL, Vertex, Panto, Ztilt, NVD

### Inset

Po potrebi od 0 do 4 ili automatski izračun inseta.

### Progresivna dužina

14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm ili varijabilna u odnosu na visinu fitovanja.

### Minimalna visina ugradnje

16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm

### Optimizacija

Specijalno tanjenje za sočivo u plus opsegu na osnovu oblika okvira i parametra za fitovanje sočiva u okvir. Ukoliko se sočivo poručuje bez opcije Optimizacija, topografija sočiva će biti decentrirana nazalno u odnosu na geometrijski centar za 2,5 mm.

### Ocene korisnika

Vid – daljina



Vid – blizina



Spontano privikavanje



Vid – srednja daljina



Komfor pri korištenju




Korištenje digitalnih uređaja



### Oznake na sočivima

- gravure
- markeri



### MATERIJALI

1.50 CR-39	1
1.53 Trivex	2
1.59 Poly	4
1.60 High Index	5
1.67 High Index	7
1.74 High Index	8

### DORADE

Bez dorade	W	Transitions XTRActive Brown	C
Remuve 420	R	Transitions XTRActive Gray	L
Transitions GEN 8 Brown	Z	Nupolar Brown	B
Transitions GEN 8 Gray	N	Nupolar Gray	S